

Schaeffler Wälzlagerfett

Arcanol MULTI3-E25B

Anwendungen: Wälzlagerfett für mäßig bis hohe Belastung, tiefe Anlauftemperaturen, weiter Temperaturbereich, insbesondere für Punktkontakt

Merkmale	Wert	Einheit	Prüfung nach
Gebrauchs-Temperaturbereich:	-30 bis 130	°C	DIN 51825 / Schaeffler Spec.
Dauergrenztemperatur:	70	°C	
Dichte:	0,94	kg/dm ³	
Erfüllte Spezifikation:			
Verdicker:	Lithium		
Grundöltyp:	Mineralöl		
Grundöl-Viskosität bei 40 °C:	110	mm ² /s	DIN 51562 - 1
bei 100 °C:	10,3	mm ² /s	DIN 51562 - 1
Walkpenetration:	220-250	0,1 mm	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse:	3		DIN ISO 2137
Tropfpunkt:	> 180	°C	DIN 51818
Verhalten gegenüber Wasser:	1-90	Bew.-Stufe	DIN 51807 - 1
Korrosionsschutz (Emcor):	≤ 0/0	Korr.-Grad	DIN 51802
bei 0,5% NaCl:		Korr.-Grad	
Kupferkorrosion nach 24 h/100 °C:	≤ 1	Korr.-Grad	DIN 51811
FE9-Prüfläufe Fettgebrauchsdauer			
A/1500/6000-130	F50 ≥ 100	h	DIN 51821-02
Tieftemperatur - Drehmoment			
-30 °C Start / Beharrung	85 / 68	Nmm	IP 186
-30 °C Start / Beharrung	110 / 53	Nmm	IP 186
Einsatzbereich:	Einheit	Kugellager Zylinderrollenlager	andere Rollenlager*)
Drehzahlgrenze n*dm	mm/min	500.000	250.000

*) nicht für Axialzylinderrollen- und Axialpendelrollenlager

Diese Kopie wird bei Änderungen nicht berücksichtigt.

Die Angaben entsprechen dem Stand der Kenntnisse bei Drucklegung und beziehen sich auf das jeweilige Prüfverfahren. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen werden nur nach Kenntnis der konkreten Einsatzfälle und Einsatzbedingungen und durch ausdrückliche Erklärung unsererseits übernommen.